

HGW 132062 1/32 (na zamówienie) RAF FE.2b (Seatbelts)



Cena :

24,00 PLN

Producent : **HGW**

Dostupność : **Na zamówienie (Oczekiwanie: 2-4 tygodnie)**

Stan magazynowy : **bardzo wysoki**

Średnia ocena : **brak recenzji**

On individual order

HGW 132062 RAF FE.2b (Seatbelts) (1/32)

Zestaw 2 kompletnych pasów do modeli detali do modeli plastikowych **FE.2b** . Pasy wykonane są z prawdziwego materiału (micro fibra), sprzączki z elementów fototrawionych. Skala 1/32

Producent: **HGW** (Czechy)

Seatbelts

1/32


Micro fibre fabric



HIGH QUALITY
DETAIL SET
SET FOR TWO AIRCRAFT

RAF FE.2b
132062

MADE IN CZECH REPUBLIC



Sada obsahuje textilní a fotoleptané díly.
Vyřizněte textilní pás. Upravte si délku
dle konkrétního typu a provlékněte foto-
leptanými součástkami. Lepte disperzním
lepidlem, nepoužívejte chemii leptající
plasty. Při aplikaci se orientujte dle návodu
a fotografií konkrétního stroje. Po nalepení
a vytvarování fixujte matným lakem.
Obsahuje drobné součástky, nevdechujte
je a nekládejte si je do očí.
Nevhodné pro děti do 14 let.



PHOTOETCHED ACCESSORIES



WARNING!

This set contains small and sharp parts.
Work carefully in a ventilated and well-lit room.
Safety glasses are recommended.
This product is not suitable for children 14 year or younger.

WWW.HGW.WEBGARDEN.CZ






132062 FE.2b



HGW

www.hgw.webgarden.cz



Sada obsahuje tištěné a fotoleptané díly. Vyřizněte textilní pás. Upravte si délku dle konkrétního typu a provlékněte fotoleptanými součástkami. Lepte disperzním lepidlem, nepoužívejte chemii leptající plasty. Při aplikaci se orientujte podle fotografií konkrétního stroje. Po nalepení a vytvarování fixujte matným lakem. Obsahuje drobné součástky, nevdechujte je a nekládejte si je do očí.

This set contains printed and photoetched parts. Choose appropriate shade of belt and trim on dotted line using very sharp knife. Trim is required length according to type of seatbelt. Using finger munch into little ball. Flatten out and thread through photoetched parts. Glue using dispersive glue, do not use chemical glue that etches plastic. When applying, look and photos of interior of individual machines. After glued and shaped, paint with matt varnish.

.....